

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.110

Refrigerador mural TopTherm Blue e

Estado: 1/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.110 - Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».



Características

Referencia	SK 3302.110
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
Ventajas	Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,16 kW
Tensión de servicio	115 V, 1~, 60 Hz

Características

Intensidad máx.	A 60 Hz: 3,3 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 60 Hz: 8 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 310 m ³ /h Circuito interior: 345 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,03
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 140 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 0,13 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ Equivalente (CO ₂ e): 0,08 t
Regulación de la temperatura	Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C
Campo de regulación	30 °C...54 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,31 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,36 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	25 bar
Fusible previo	Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	12.191

Características

Peso bruto	12.833
Código arancelario	84158200
EAN	4028177322813
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
--------------	--

Certificados	EAC
--------------	-----

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK
---------------	---