
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.211 Luminaria LED

Estado: 6/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SZ 2500.211 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.





Características

Referencia	SZ 2500.211	
Ejecución	con base de enchufe	
Ventajas	Óptima iluminación de todo el armario	
	A elección con fijación clip, atornillada o imán	
	Equipamiento adecuado para cualquier aplicación	
Ejecución	Enchufe	
	Conector con giro de 90°	
	Ajuste de la distribución de luz	
Material	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado	
	Cubierta de la iluminación: policarbonato	
	Extremos de la luminaria: PC-ABS	
Color	Caja: RAL 7016	
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación	
Potencia	11 W	
Posibilidades de conexión	Alimentación, 3 polos	
	Cableado de paso, 3 polos	
	Interruptor de puerta	
Overvoltage category	II	

© Rittal 2025 2

Características

Clase de protección	II (aislado)
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V c.a.
Tensión de aislamiento	300 V c.a.
Posibilidades de montaje	Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
Flujo luminoso	900 lm
Color de la luz	4000 K (blanco neutro)
Observación	Pedir los accesorios de conexión por separado
Dimensiones	Anchura: 437 mm Altura: 80 mm Profundidad: 44 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C55 °C
Enchufes	GB (tipo G, BS 1363)
Tensión de servicio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ejecución base de enchufe	GB (tipo G, BS 1363)
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.5
Peso bruto	0.628
Código arancelario	94054990
EAN	4028177811355
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC ENEC
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025