

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.311 Luminaria LED

Estado: 26/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.311 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.



Características

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SZ 2500.311 |
| Ejecución | con base de enchufe, con indicador de movimiento |
| Ventajas | Óptima iluminación de todo el armario A elección con fijación clip, atornillada o imán Equipamiento adecuado para cualquier aplicación |
| Ejecución | Sensor de movimiento Enchufe Conector con giro de 90° Ajuste de la dirección de la luz Ajuste de la distribución de luz |
| Material | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado Cubierta de la iluminación: policarbonato Extremos de la luminaria: PC-ABS |
| Color | Caja: RAL 7016 |
| Unidad de envase | Incl. tornillos de fijación |
| Potencia | 13 W |
| Posibilidades de conexión | Alimentación, 3 polos Cableado de paso, 3 polos |

Características

| | |
|---|--|
| Motion detector | sí |
| Overvoltage category | II |
| Clase de protección | II (aislado) |
| Tipo de montaje de la luminaria | atornillado fijación clip |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V c.a. |
| Tensión de aislamiento | 300 V c.a. |
| Posibilidades de montaje | Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm |
| Flujo luminoso | 1.200 lm |
| Color de la luz | 4000 K (blanco neutro) |
| Observación | Pedir los accesorios de conexión por separado |
| Dimensiones | Anchura: 437 mm Altura: 85 mm Profundidad: 44 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -20 °C...55 °C |
| Enchufes | GB (tipo G, BS 1363) |
| Tensión de servicio | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Ejecución base de enchufe | GB (tipo G, BS 1363) |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,68 kg |
| Peso bruto | 0,706 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,7 |
| Código arancelario | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Características

Descripción producto

SZ Luminaria LED 1200 C/Enchufe 100-230V GB

Aprobaciones

Aprobaciones

ENEC

Explicaciones

Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
PCF-declaration