

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

Turbina para 482,6 mm (19")

Estado: 12/04/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - Turbina para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 m³/h

Ventilador de presión de 2 alturas de rack con un caudal de hasta 320 m³/h. La baja generación de ruido de 52 dB permite su utilización también en entornos de oficinas.

Características

Referencia	SK 3144.000
Descripción producto	En comparación con otros ventiladores, las turbinas de aire comprimido para montaje directo en el nivel de 19" se caracterizan por un amplio y uniforme flujo de aire con escasa generación de ruido.
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Unidad cableada a punto de conexión Estera filtrante
Velocidad	2.245 rpm
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 37 W A 60 Hz: 46 W
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,16 A A 60 Hz: 0,22 A
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Altura: 88 mm Profundidad: 163 mm
Nivel de ruido	A 50 Hz: 52 dB(A) A 60 Hz: 62 dB(A)
Diferencia de presión estática máxima	65 - 70 Pa
Campo de temperatura de servicio	-10 °C...55 °C
Circuito interior a 50 Hz	320 m ³ /h
Circuito interior a 60 Hz	330 m ³ /h

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2,2 kg
Peso bruto	2,4 kg
Código arancelario	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descripción producto	SK VENTILADOR 19" 220V SK VENTILADOR AIRE COMPRI- MIDO 19", 2UA, 230V 50/60HZ

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------