

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3164.230**

**Ventiladores de techo**

Estado: 19/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3164.230 - Ventiladores de techo para VX, VX IT

Ventilador de techo para áreas de oficina con muy bajo nivel de ruido (40 dB) y alto caudal (soplado libre 1500 m<sup>3</sup>/h).



## Características

Referencia	SK 3164.230
Ventajas	Sencillo montaje, desaparece por completo la tarea de realizar escotaduras de montaje en la ejecución con chapa de techo Cableado a punto de conexión
Material	Chapa de acero, pintada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Ventiladores de techo Incl. material de fijación
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,3 A A 60 Hz: 0,35 A
Dimensiones	Anchura: 511 mm Altura: 227 mm Profundidad: 511 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	Circuito interior IP 54
Observación	Reducción de la potencia de aire indicada a 800 m <sup>3</sup> /h a 40 Pa de contrapresión incorporando dos pantallas de zócalo con aireación
Campo de temperatura de servicio	20 °C...55 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).

## Características

---

Peso neto	18,35 kg
Peso bruto	19,36 kg
Código arancelario	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Descripción producto	DK VENTILADOR 230V 50/60HZ 1500 mUE/h,

---

## Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---