## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3363.504 Intercambiador de calor aire-agua

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



# SK 3363.504 - Intercambiador de calor aire-agua montaje mural

Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.

#### Características

Referencia	SK 3363.504		
Ejecución	montaje mural Piezas conductoras de agua, acero inox. (1.4571)		
Descripción producto	Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de tempera de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.		
Color	RAL 7035		
Unidad de envase	Cableado a punto de conexión Plantilla de taladros Material de estanqueidad y de fijación		
Potencia total de refrigeración	L 35 W 10 para 400 l/h: 0,5 kW		
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz		
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 37 W A 60 Hz: 38 W		
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,17 A A 60 Hz: 0,18 A		
Presión de servicio admisible (p máx.)	1 - 10 bar		
Duración de la conexión	100 %		
Medio refrigerante	Agua (ver especificación en internet)		
Temperatura en la impulsión del agua	1 °C30 °C		

© Rittal 2025 2

### Características

Acometidas de agua	Boquillas ½" Rosca exterior G ¾"
Regulación de la temperatura	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	1 °C70 °C
Observación	Válvula de retención integrada en ejecución con controlador Confort-e
Dimensiones	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 120 mm
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Fusible previo	Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación	20 °C55 °C
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Código arancelario	84158300
EAN	4028177495821
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	CSA	
	UL + C-UL - FTTA	
	UR + C-UR (recognized)	

## **Aprobaciones**

Explicaciones

Declaración de conformidad

© Rittal 2025