Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3378.300 Liquid Cooling Package

Estado: 15/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SK 3378.300 - Liquid Cooling Package LCP Rack para la industria

Intercambiador de calor aire/agua basado en el sistema de armarios ensamblables VX25. Adecuado para armarios VX25 de 600 o 800 mm de profundidad y 2000 mm de altura. Posible salida de aire hacia ambos lados con 5 kW respectivamente o a un lado con 10 kW. Posibilidades flexibles de acometida de agua arriba o abajo en el equipo.

Características

| | A 60 Hz: 350 W |
|---------------------------------|--|
| Potencia nominal Pel | A 50 Hz: 350 W |
| Tensión de servicio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potencia total de refrigeración | L 35 W 10 para 2000 l/h: 9,5 kW |
| | Puerta frontal con pantalla Dorsal Documentación en varios idiomas |
| | regleta de bornes |
| Unidad de envase | Unidad de refrigeración lista para su conexión, cableada sobre |
| Color | RAL 7035 |
| Descripcion producto | armarios ensamblables VX25. Adecuado para armarios VX25 de 600 o 800 mm de profundidad y 2000 mm de altura. Posible salida de aire hacia ambos lados con 5 kW respectivamente o a un lado con 10 kW. Posibilidades flexibles de acometida de agua arriba o abajo en el equipo. |
| Descripción producto | Intercambiador de calor aire/agua basado en el sistema de |
| Ejecución | Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn) |

© Rittal 2025

Características

| Duración de la conexión | 100 % |
|---|--|
| Medio refrigerante | Agua (ver especificación en internet) |
| Temperatura en la impulsión del agua | 7 °C30 °C |
| Acometidas de agua | Rosca hembra G ¾" |
| Regulación de la temperatura | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C) |
| Campo de temperatura de servicio | 5 °C70 °C |
| Observación | Posibilidad de ensamblaje mediante atornillado lateral |
| Dimensiones | Anchura: 300 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm |
| Nivel de ruido | 60 dB(A) |
| Fusible previo | Automático/fusible: 4 A |
| Campo de regulación | 20 °C55 °C |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 111.5 |
| Peso bruto | 121.5 |
| Código arancelario | 84158300 |
| EAN | 4028177958265 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| | |

Aprobaciones

| Aprobaciones UL + C-UL (listed) |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

© Rittal 2025

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

© Rittal 2025