

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 3457.500

## Bornes de conexión

Estado: 10/04/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3457.500 - Bornes de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

## Características

Referencia	SV 3457.500
Descripción producto	Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada, inactivada
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	10,5 x 11 mm
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión de conductores redondos	16 - 50 mm <sup>2</sup>
Para grosor de barra	10 mm
Unidad de embalaje	15 pza(s).
Peso neto	0,975 kg
Peso bruto	1,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Descripción producto	SV BORNES DE CONEXION 16-50mm2, 15P. Para barras de 10mm espesor.

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UR + C-UR (recognized)

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK