

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3484.800

## Refrigerador mural Blue e+ S

Estado: 10/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3484.800 - Refrigerador mural Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Los refrigeradores Blue e+ S con la acreditada tecnología Blue e+ ofrecen la mayor eficiencia energética del mundo. Acompañada también por la reducción de la huella de carbono de equipos y sistemas. Con un nuevo diseño y gran cantidad de funciones inteligentes.

## Características

Referencia	SK 3484.800
Ejecución	montaje mural
Ventajas	Contribuye a una producción climáticamente neutra gracias a un ahorro de energía medio del 75% y a la reducción de la huella de carbono Posibilidad de aplicación en todo el mundo gracias a la capacidad multi-voltaje y a las homologaciones específicas de cada país Monitorización inteligente y sencilla vía interfaz IoT Sencillo manejo a través de la aplicación Scan & Service
Material	Chapa de acero
General colour	RAL 7035
Color	Caja: RAL 7035 Rejilla: RAL 7012
Unidad de envase	Incl. material de fijación Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Opciones	Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,92 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,92 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,55 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Tensión de servicio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

# Características

Observación	Rogamos tenga en cuenta las indicaciones de montaje. La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia. Solo para uso semiexterior (ver descripción en el manual)
Observación referente a la referencia	Tolerancia: 110 V -10% (99 V) y 240 V +10% (264 V)
Potencia asignada	0,6 kW
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 680 m <sup>3</sup> /h Circuito interior: 680 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 196 mm
Escotadura de montaje necesaria	Ancho escotadura: 383 mm Altura escotadura: 929 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito interior IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-1234yf Cantidad: 0,34 kg Cantidad de refrigerante en el sistema de compresión: 0,22 kg Cantidad en el sistema Heat pipe: 0,12 kg Global Warming Potential (GWP): 0,5 CO <sub>2</sub> Equivalente (CO <sub>2</sub> e): 0 t
Regulación de la temperatura	Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C

# Características

Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)	3 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio Heat pipe	-20 °C...45 °C
Campo de regulación	20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,42 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,48 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	34 bar
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	26,5 kg
Peso bruto	31,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	141,81 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	84158200
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descripción producto	SK Refrigerador mural Blue e+ S, 0,92 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr. 400 x 950 x 196 mm, R-1234yf

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation PCF-declaration