


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082

Soporte para pletinas y barras

Estado: 13/03/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - Soporte para pletinas y barras

Para facilitar el mecanizado de pletinas flexibles en los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.



Características

Referencia	AS 4050.082
Ejecución	Sujeción simultánea de tres pletinas flexibles cortas y un grosor de material de 5 o 10 mm
Descripción producto	Soporte para guías conductoras de corriente de los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT para facilitar el mecanizado de pletinas flexibles. Adecuado para taladrar y roscar.
Longitud mecanizable con grosor de 5 mm	150 - 300 mm
Altura mecanizable (máx.)	30 - 120 mm
Longitud mecanizable con grosor de 10 mm	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	sí
Adecuados para referencia	4050.101 4055.911 4055.912
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Código arancelario	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010

Características

ECLASS 8.0	36609190
Descripción producto	AS Soporte para carril de energía