## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4050.451 Pelacables S22

Estado: 23/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



### AS 4050.451 - Pelacables S22

Máquina semiautomática para el pelado de cables de diferentes secciones

#### Características

Referencia	AS 4050.451
Ejecución	Display táctil
	Contador de piezas totales integrado
	Contador de piezas diarias integrado
	Ajuste progresivo de la longitud de pelado
Descripción producto	Máquina semiautomática para el pelado de cables de diferentes
	secciones.
Ventajas	Fácil ajuste de la sección del cable mediante un botón
	Sencilla introducción de los cables
	Fácil manejo
Datos técnicos	Accionamiento eléctrico
	Zona sin aislamiento 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
	Longitud sin aislamiento 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
	Longitud de extracción 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
	Longitud de introducción 22 mm (0.87 in.)
Unidad de envase	Pelacables S22
	Embudo especial para la introducción de conductores finos
	Cuchilla de recambio
Dimensiones	Anchura: 190 mm
	Altura: 190 mm
	Profundidad: 295 mm
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia aparente	70 VA
Tiempo del ciclo	0,5 s
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8.5
Peso bruto	9.06

© Rittal 2025

#### Características

Código arancelario	84798997
EAN	4028177804852
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3