Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4051.130 Estación de cableado WS 540

Estado: 12/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



AS 4051.130 - Estación de cableado WS 540

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables.

Características

Referencia	AS 4051.130
Ejecución	Basic Edition
Descripción producto	Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de procesado y montaje de cables.
Ventajas	Mesa con regulación eléctrica para una altura óptima de trabajo, ajustable de 710 – 1250 mm Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arañazos Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT Escala integrada para una medición rápida a mano Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables con Eplan Smart Wiring Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable así como soportes para herramientas y pequeñas piezas Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma Cajón con tablero para herramientas

© Rittal 2025

Características

Unidad de envase	Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura		
	Cable de conexión, 7 m		
	Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante		
	1 Wire Station WS 540		
	2 bandejas		
	1 iluminación de trabajo LED		
	2 perfiles entramados de fijación, verticales		
	1 soporte de cajas		
	2 ángulos de adaptación		
	1 bandeja universal		
	1 regleta de enchufes, 5 enchufes 1 depósito de residuos 4 soportes para cajas de cables, izquierda		
			4 soportes para cajas de cables, derecha
			1 soporte para rollos de cables, izquierda
	1 soporte para rollos de cables, derecha		
Observación para el montaje	El elemento de fijación, vertical, Ref. 4051.106, se precisa para		
	accesorios como por ej. el soporte de cajas, de depósitos, etc.		
Tensión de entrada	230 V c.a., 50 Hz		
Altura de trabajo	Working height (min.): 710 mm		
	Working height (max.): 1.205 mm		
Height adjustable y/n	sí		
Aplicación	Para procesado manual		
Unidad de embalaje	1 pza(s).		
Peso neto	157		
Peso bruto	218.3		
Código arancelario	94032080		
EAN	4028177963665		
ETIM 8	EC002778		
ECLASS 8.0	21100208		

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

© Rittal 2025