

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.240

Perforadora de chapa redonda

Estado: 3/04/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.240 - Perforadora de chapa redonda para chapa de acero

Para punzonar escotaduras redondas

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | AS 4055.240 |
| Ejecución | Con 3 puntos de corte |
| Unidad de envase | Matrices Punzón Tornillo tensor sin rodamiento |
| Material mecanizable | Chapa de acero |
| Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero | 3 mm |
| Ø punzonadora | 40,5 mm |
| Para rosca | M40 |
| Observación | Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Tornillo tensor (Ø x L) | 19 x 55 mm |
| Tornillo tensor hidráulico Ø | 19 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,522 kg |
| Peso bruto | 0,554 kg |
| Código arancelario | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

Características

ECLASS 8.0

21049047

Descripción producto

AS Perforadora para chapa de acero redonda