


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.525**

**Perforadora de chapa de  
hendiduras, redonda**

Estado: 17/04/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.525 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para chapa de acero, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

## Características

Referencia	AS 4055.525
Ejecución	Con triple división
Descripción producto	
Unidad de envase	Matrices Punzón
Material mecanizable	Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero	2 mm
Ø punzonadora	25,4 mm
Para rosca	M25
Observación	Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Tornillo tensor (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø	9,5 mm 19 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,112 kg
Peso bruto	0,133 kg
Código arancelario	82073010

# Características

---

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Descripción producto	AS Perforadora para chapa de acero

---