

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.700**

**Centro de doblado y de punzonado  
de pletinas y barras CW 120-S**

Estado: 25/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.700 - Centro de doblado y de punzonado de pletinas y barras CW 120-S

La unidad de doblado y punzonado de la serie de productos CW 120-S es adecuada para doblar y punzonar pletinas y barras. Permite el punzonado de escotaduras redondas y rectangulares. El láser de precisión integrado facilita el proceso de corte y flexión. La unidad de doblado y punzonado puede fijarse fácilmente sobre un banco de trabajo.



## Características

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Referencia                      | AS 4055.700   |
| Ejecución                       | Goniómetro eléctrico<br>Tope longitudinal<br>Mandril R10<br>Matriz dobladora  |
| Descripción producto            | La unidad de doblado y punzonado de la serie de productos CW 120-S es adecuada para doblar y punzonar pletinas y barras. Permite el punzonado de escotaduras redondas y rectangulares. La unidad de doblado y punzonado puede fijarse fácilmente sobre un banco de trabajo. |
| Ventajas                        | Alta exactitud de flexión y de punzonado<br>Sencillo cambio de herramienta  |
| Grosor del material             | 12 mm   |
| Punzonado/Ancho material (máx.) | 120 mm  |
| Doblado/Longitud lateral (mín.) | 50 mm   |
| U-Bend (min.)                   | 100 mm  |
| Z-Bend (min.)                   | 72 mm   |
| Ángulo de flexión (máx.)        | 90 °  |

# Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Observación          | La longitud lateral en una torsión Z depende del grosor del material |
| Flexión (máx.)       | 120 x 12 mm  |
| Punzonado (máx.)     | 6,6 x 21,5 mm  |
| Dimensiones máquinas | Anchura: 700 mm<br>Altura: 410 mm<br>Profundidad: 461 mm             |
| Superficie de apoyo  | Anchura: 756 mm<br>Altura: 426 mm<br>Profundidad: 461 mm             |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).  |
| Peso neto            | 64,5 kg  |
| Peso bruto           | 67,5 kg  |
| Código arancelario   | 84624900   |
| ETIM 9               | EC004303   |
| ETIM 8               | EC004303   |
| ECLASS 8.0           | 36600804   |
| Descripción producto | AS Centro de doblado y de punzonado de pletinas y barras CW 120-S    |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|