## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3311.493 Liquid Cooling Unit

Estado: 14/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



## SK 3311.493 - Liquid Cooling Unit LCU DX, redundante

Refrigeración basada en medio refrigerante en ejecución redundante para VX IT o Micro Data Center sin necesidad de calentar el espacio de ubicación mediante condensadora exterior. Dos clases de potencia 3 kW y 6,5 kW ofrecen una solución de refrigeración ideal para las pequeñas aplicaciones TI.

#### Características

Referencia	SK 3311.493
Ejecución	LCU DX 6,5 kW redundante
Ventajas	Mínimas necesidades de espacio gracias al montaje de la unidad interior con ejecución redundante en el rack para redes VX IT o en el Micro Data Center  Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
	Regulación de la temperatura del aire de entrada en los servidores  Adaptación de la carga térmica a través del compresor con sistema inverter
	La energía calorífica absorbida es expulsada al exterior (regulada por inverter), sin provocar puntos calientes
Aplicación	Refrigerador para racks para servidores VX IT y para Micro Data Center
Funcionamiento	Las variantes redundantes tienen dos circuitos de refrigeración y dos controladores dentro de la unidad interior, más dos unidades exteriores reguladas por el inverter. La conmutación se puede efectuar en caso de emergencia y de horas de servicio que permite alternar regularmente entre las unidades exteriores y la conmutación en caso de una alteración o un fallo.  El equipo soporta la conducción del aire típico para aplicaciones TI «front to back» y regula la temperatura de entrada del aire al servidor en función del valor ajustado
Material	Chapa de acero, pintada
Color	Unidad interior: RAL 7035 Unidad exterior: blanca

## Características

Unidad de envase	Unidad interior (evaporador) 2 unidades exteriores (reguladas por inverter) Pantalla display de 482,6 mm (19") con elementos de indicación y mando Tubo de condensación
Opciones de montaje en VX	Las guías perfil de 19" estándar o dinámicas deben desplazarse de forma descentrada en la anchura unos 50 mm  La distancia frontal de las guías perfil de 19" hasta el canto frontal del bastidor VX debe ser como mínimo de 100 mm  Para la fijación de la unidad interior se precisan dos chasis del sistema con bridas de montaje  Para la separación de la zona fría/caliente dentro de un armario se precisan chapas de conducción del aire  Para el guiado de los cables hacia abajo se precisa un zócalo
Observación	Por debajo de la potencia de refrigeración mínima es posible que se produzcan oscilaciones de la temperatura del aire de entrada.  La conexión eléctrica se realiza en la unidad exterior que alimenta a su vez a la unidad interior  Según la unidad exterior se precisa una alimentación de corriente separada
Grado de protección IP según IEC 60 529	Unidad interior IP 20 Unidad exterior IP X4
Zona de modulación	3 - 6,5 kW
Potencia máx. de refrigeración	6,5 kW
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne de conexión
Duración de la conexión	100 %
Temperatura de servicio	La temperatura de servicio indicada se refiere a la unidad exterior

### Características

Instalation options in TS IT	Los niveles de 19" deben ejecutarse como guías perfil y se desplazan asimétricamente en anchura de 50 mm La distancia frontal de las guías perfil de 19" hasta el canto frontal del bastidor TS debe ser como mínimo de 100 mm No adecuado para combinación con marco de montaje de 19" Para la fijación de la unidad interior se precisan dos chasis del sistema con bridas de montaje Para la separación de las zonas frías/calientes dentro de un rack se precisa una chapa de conducción del aire para TS IT Para el guiado de los cables hacia abajo se precisa un zócalo
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R410A
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Anchura: = 800 mm Altura: ≥ 1.800 mm Profundidad: ≥ 1.000 mm
Dimensiones unidad interior	Anchura: 105 mm Altura: 1.550 mm Profundidad: 820 mm
Dimensiones unidad exterior	Anchura: 845 mm Altura: 700 mm Profundidad: 320 mm
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz
Fusible previo	20 A
Intensidad	15,9 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	161
Peso bruto	171
Código arancelario	84158200
EAN	4028177709362
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

# **Aprobaciones**

Certificados	EAC
Explicaciones	Declaración de conformidad