


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.437**

**Puerta transparente con marco de chapa de acero, partida en vertical**

Estado: 8/07/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](https://www.rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.437 - Puerta transparente con marco de chapa de acero, partida en vertical para VX IT

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.



## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | DK 5301.437  |
| Descripción producto | Para sustituir las puertas existentes. Con cristal desplazado y cierre de 4 puntos. La ejecución partida permite una ubicación de los armarios optimizada al espacio, con un buen acceso gracias a la escasa distancia entre las diferentes filas de armarios. |
| Material             | Marco: chapa de acero<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm  |
| Superficie           | Texturizada  |
| Color                | Marco: RAL 7035<br>Empuñadura Confort VX, bisagras: RAL 9005   |
| Unidad de envase     | Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha<br>4 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta<br>Incl. material de fijación   |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Observación para el montaje             | Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°                     |
| Observación                             | Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 240°<br>Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 160° |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55  |
| Adecuado para                           | Tipo de armario: VX IT<br>Anchura: = 800 mm<br>Altura: = 2.000 mm  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 32,7 kg  |
| Peso bruto                              | 33,2 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                 | 126,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Información sobre la clase PCF          | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado                 |
| Código arancelario                      | 94039910   |
| ETIM 9                                  | EC000747   |
| ECLASS 8.0                              | 27182204   |
| Descripción producto                    | VX IT Puerta transparente chapa RAL7035, 1 P.  |