

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.450

# Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación

Estado: 2/04/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.450 - Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.



## Características

Referencia	DK 5301.450
Descripción producto	Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.
Material	Marco: Perfil de aluminio extrusionado Rejilla de aireación, chapa de acero Perfil vertical: aluminio, anodizado Perfil horizontal: aluminio, pintado
Color	Empuñadura Confort VX, bisagras, perfil horizontal, rejilla de aireación: RAL 9005 Perfil vertical: plateado
Unidad de envase	Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E 3 bisagras de 180°, montadas Incl. material de fijación

# Características

Observación para el montaje	Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
Observación	Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 240° Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Anchura: = 600 mm Altura: = 2.200 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	9,8 kg
Peso bruto	10,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descripción producto	Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación para VX IT, 600x2200 mm, RAL 9005, 1 P.