

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6218.110

## Perfil soporte CP 180

Estado: 13/07/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.110 - Perfil soporte CP 180 abierto

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.

## Características

Referencia	CP 6218.110
Descripción producto	Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.
Material	Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado Cubierta: plástico
Color	Perfil soporte: RAL 7035 Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase	Perfil soporte Tapa con cierre a presión
Longitud	1.000 mm
Dimensiones	Anchura: 90 mm Altura: 160 mm Longitud: 1.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	10.377
Peso bruto	10.923

# Características

---

Código arancelario	76042100
EAN	4028177683846
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

---

# Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración del fabricante
---------------	----------------------------