

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6710.000

Parte central de pupitre CX

Estado: 16/01/2026 (Fuente: [ittal.com/co-es](https://www.ittal.com/co-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

CX 6710.000 - Parte central de pupitre CX

Cuatro anchos forman el puente para un montaje de dos o tres piezas del sistema de pupitres CX.



Características

Referencia	CX 6710.000
Ejecución	Parte central
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Tapa pupitre: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual Abertura para la entrada de cables en el suelo de la caja Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones	Anchura: 600 mm Profundidad: 745 mm
Alt. frontal	130 mm
Altura posterior	200 mm

Características

Código IK	IK10
Observación	<p>Para el cierre de la parte central del pupitre se precisa una placa de cierre</p> <p>Para un montaje de 2 piezas del pupitre se precisa una parte inferior y una placa de cierre para parte central.</p> <p>Para un montaje de 3 piezas del pupitre se precisa una parte inferior y una superior.</p>
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Material básico	Chapa de acero
Dimensiones	Anchura: 600 mm
Nº de cierres	2
Ejecución cierre	Aldabilla
Bombín de cierre	Doble paletón 3 mm
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	19
Peso bruto	20.6
Código arancelario	94032080
EAN	4028177983724
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad