

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7030.130

## Sensores CMC III

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7030.130 - Sensores CMC III

## Sensor actos vandálicos CMC III



## Características

Referencia	DK 7030.130
Ejecución	Sensor contra vandalismo
Descripción producto	Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
Ventajas	Rápida conexión y detección automática mediante plug & play La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación	Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios. Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento	Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface. El sensor contra actos vandálicos CMC III controla las fuerzas G en los 3 ejes x, y y z El sensor se monta al bastidor del armario, detectando las vibraciones que afectan al armario.
Material	Plástico Frontal: liso Caja: estructurado
Color	Frontal: RAL 9005 Caja: RAL 7035

# Características

Unidad de envase	Sensor Placa de montaje Incl. material de fijación Sensor contra vandalismo
Conexión al bus CAN	Directo
Interfaces	2 x RJ45 CAN-Bus
Número de receptores por interfaz IoT (máx.)	32
Cantidad receptores PU compact (máx.)	4
Cantidad receptores PU (máx.)	32
Cantidad receptores PDU (máx.)	16
Método de medición	Medición de la aceleración
Dimensiones	Anchura: 80 mm Altura: 30 mm Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio	0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)	5...95 %
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.108
Peso bruto	0.193
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	85319000
EAN	4028177659513
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad