

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301 Regleta de enchufes

Estado: 11/07/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - Regleta de enchufes con medición de energía

Para medición de la absorción de corriente de los consumidores conectados, tipos de conexión: "Schuko", posibilidades variables de montaje.

Características

| | |
|-------------------------|--|
| Referencia | DK 7240.301 |
| Descripción producto | La regleta de enchufes 7x CEE 7/3 (tipo F - toma de tierra) con display integrado mide la absorción de energía de todos los consumidores conectados. La regleta de enchufes de 19" de longitud puede montarse a elección al marco de montaje de 19", al bastidor del armario o en la parte posterior del distribuidor mural. El ángulo de montaje puede montarse en cuatro posiciones diferentes y garantiza un montaje variable. Sin necesidad de accesorios de fijación adicionales puede montarse la regleta en todos los perfiles con retícula de 25 mm. |
| Ventajas | Exactitud de medición de $\pm 5\%$ |
| Funcionamiento | Medición de corriente, tensión, frecuencia, potencia activa, energía activa y desviación de fases |
| Material | Perfil de aluminio, anodizado natural, Bases de enchufes: Policarbonato |
| Unidad de envase | Regleta de enchufes 2 ángulos de montaje Material de fijación Instrucciones de uso Con cable de conexión de 3 m (manguitos terminales) |
| Ejecución | Mit Display |
| Enchufes | 7 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3) |
| Dimensiones | Altura: 45 mm Profundidad: 50 mm Longitud: 482,6 mm |
| Long. cable de conexión | 3 m |

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Cable de conexión (tipo) | H05VV-F3G1,5 con casquillos terminales |
| Medida de fijación | 464,1 mm |
| Tensión de servicio | 230 V c.a., 50 Hz |
| Tensión | 230 V c.a., 50 Hz |
| Intensidad (máx.) | 16 A |
| Posibilidades de montaje | Componentes con retícula de 25 mm Nivel de 482,6 mm (19") Bastidor de armario Distribuidor mural TI, parte trasera, transversal (en la medida que la anchura sea suficiente) |
| Color de la base de enchufe | RAL 7035 |
| Campo de temperatura de servicio | 5 °C...45 °C |
| Humedad relativa (no condensada) | 10 %...80 % |
| Campo de temperatura de almacenaje | -15 °C...60 °C |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,88 kg |
| Peso bruto | 1,08 kg |
| Código arancelario | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Descripción producto | DK Regleta, medida energía local |

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad