


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7542.000

Guía de puesta a tierra, vertical

Estado: 13/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

DK 7542.000 - Guía de puesta a tierra, vertical para VX, VX IT

Con los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels, bornes de puesta a tierra ajustables de forma variable, capacidad de carga de corriente de la barra aprox. 200 A.

Características

Referencia	DK 7542.000
Descripción producto	Fácil montaje a la retícula DIN de 25 mm de los distribuidores o a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels. Los bornes de puesta a tierra pueden ajustarse de forma variable. Corriente máx. admisible por guía aprox. 200 A.
Unidad de envase	Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm 15 cables de puesta a tierra 6 mm ² , L = 500 mm null Incl. material de fijación
Dimensiones	Longitud: 745 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX VX IT TS Altura: 1.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.455
Peso bruto	1.655
Código arancelario	74198090
EAN	4028177131811
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605