

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Crimpadora R8 E

Estado: 3/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.454 - Crimpadora R8 E

Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.



Características

Referencia	AS 4050.454
Ejecución	Display táctil
Descripción producto	Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.
Ventajas	Fácil manejo Rápido ajuste Aplicación flexible en el taller Rápida sustitución de consumibles
Datos técnicos	Zona de crimpado 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) Longitud de introducción 40 mm (1.57 in.)
Observación	Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
Dimensiones	Anchura: 288 mm Altura: 230 mm Profundidad: 345 mm
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia aparente	100 VA
Compresión	Crimpado trapezoidal
Tiempo del ciclo	1,8 s
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	16
Peso bruto	16
Código arancelario	84798997
EAN	4028177813465
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890