Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






DK 7979.331 PDU switched

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



DK 7979.331 - PDU switched

Distribución de corriente para racks TI de gama alta: PDU inteligente con función de medición por fase, así como tomas conmutables individualmente.







Características

DK 7979.331
Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Con función de conmutación y medición de la energía en la alimentación o por fase.
En montaje vertical puede realizarse la instalación en el espacio Zero-U en el VX IT o el rack TS IT sin herramientas Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco) Juego de montaje sin herramientas para VX IT PDU autoalimentada, no se precisa fuente de alimentación externa Exactitud de medición ±1% (kWh) según EN 62 053-21 Comportamiento de conexión programable tras la recuperación de tensión (encendido/apagado/último estado) Comportamiento de conmutación programable (hora/lógica programable) Reloj real integrado con batería de reserva (máx. 10 años, batería intercambiable) Zumbador electromagnético integrado para alertas acústicas Valores límite ajustables (alerta/alarma) para tensión, corriente y potencia Contador de horas de servicio en total y cíclicas, reajustable

© Rittal 2025

Datos técnicos	Display/Unidad de control en cajas PDU con posibilidad de giro en
	180° e intercambiable
	Fuente de alimentación completamente redundante integrada,
	alimentación desde todas las fases
	Fuente de alimentación PDU redundante, tolerante a fallos en todas las fases
	Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
	Potencia activa, trabajo activo, potencia aparente, trabajo aparente
	Factor de potencia (cosPhi) y ángulo de fase
	Medición corriente conductor neutro/Determinación de
	desequilibrios de carga
	Control de fusibles en PDU's con fusibles integrados
	Control de la protección contra sobretensión disponible opcionalmente
	Monitor TFT brillante de 128x128 píxeles (RGB) con
	retroiluminación y modo de ahorro de energía para la indicación de los datos de potencia y de la configuración básica PDU
	Sensores de movimiento para rotación del display y visualización
	correcta de la PDU en la página web
	Leds de varios colores (verde/amarillo/rojo) para la señalización de los estados de conexión y valores límite de alerta/alarma por fase o alimentación Led para la indicación de la tensión
	Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo
Material	Perfil de aluminio, anodizado negro Puntos de conexión: plástico
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Opciones	Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
	Medición de la corriente diferencial (tipo B) por alimentación/fase/ fusible
	Control de la protección contra sobretensión disponible opcionalmente
	Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores
	Otros colores de armario disponibles

© Rittal 2025 3

Measurement functions,	Alimentación de emergencia del servidor web PDU a través de PoE
description	desconexión secuencial de las salidas
	Función de conmutación en cada punto de conexión de salida
	Evita puntas de sobrecarga: conexión secuencial de las salidas
	según rango de tensión
	Almacenaje de estados de conexión de los relés incluso en caso de corte eléctrico
	Relés biestables: Escasa absorción de corriente y elevada potencia
	de ruptura, también para corrientes de entrada más elevadas de hasta máx. 300 A
	Agrupación: conexión conjunta de varias salidas
	Medición por fase o alimentación
	Potente CPU (ARM Cortex A8)
	Entrada digital (contacto libre de potencial)
	Salida de alarma/salida de relé adicional (contacto conmutado)
	Salida de alarma/salida de relé adicional (contacto conmutado)
Dimensiones	Anchura: 44 mm
	Profundidad: 70 mm
	Longitud: 1.495 mm
Nº bases de enchufe y tipo	12 x C19
Enchufes	12 x C 19
Tensión de servicio	400 V (c.a.)
Intensidad (máx.)	32 A
Potencia	22 kW
Alimentaciones	Fases por alimentación: 3~
Long. cable de conexión	3 m

© Rittal 2025

Interfaces	Interfaz Ethernet completamente redundante 10/100/1000 Mbit/s (2 RJ45, 1 con PoE)
	Puerto USB 2.0 (USB-A) para configuración masiva, actualización de
	firmware y registro de datos
	Interfaz CAN-Bus (RJ45) para máx. 16 sensores ambientales
	Interfaz serie RS232 (RJ12) para unidad LTE, Scripting, CLI
	Uso de certificados propios/TLS 1.2
	Envío correo electrónico en caso de alarma (SMTP)
	Administrador de usuarios incl. gestión de permisos
	Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory
	Conexión servidor syslog (máx. 2 servidores)
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Directivas	Directiva EMC 2014/30/EU
	Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas	EN 62368-1
	EN 61000-3
	EN 61000-4
	EN 61000-6
	EN 62053-21
Protocolos	Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
	TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
	SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
	MIB para la integración en software DCIM de terceros
	FTP/SFTP (Update/Filetransfer)
Campo de temperatura de servicio	5 °C50 °C
Humedad del aire (sin condensación)	1095 %
Campo de temperatura de almacenaje	-20 °C70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.800 mm Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.001
Peso bruto	0.001

© Rittal 2025 5

Código arancelario	85369095
EAN	4028177947931
E-Number Sweden	E8407059
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

Aprobaciones

Aprobaciones	TÜV
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025 6