

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.246

Lateral, partido en vertical

Estado: 31/01/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.246 - Lateral, partido en vertical para VX IT

Laterales, partidos en vertical, para VX IT



## Características

Referencia	VX 5301.246
Ventajas	<p>Sencilla manipulación</p> <p>Fácil de cerrar mediante cierres rápidos</p> <p>Óptimo acceso a todos los componentes</p> <p>La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso</p> <p>Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas</p>
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	2 piezas laterales Carril de montaje 6 bisagras 4 cierres rápidos Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 800 mm

# Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	22.5
Peso bruto	24.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	87,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177955875
E-Number Sweden	E7282561
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101