


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.265

Laterales, partidos en horizontal

Estado: 23/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.265 - Laterales, partidos en horizontal para VX IT

Laterales, partidos en horizontal, para VX IT.

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | VX 5301.265 |
| Descripción producto | Para el cierre de sistemas de racks TI sueltos o ensamblados. |
| Ventajas | Sencilla manipulación Posibilidad de montaje y desmontaje del lateral sin herramientas Bloqueo mediante cierre de seguridad nº 3524 E Cierre interior integrado |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Texturizada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Parte superior Parte inferior 6 ángulos de montaje 2 piezas de cierre Incl. material de fijación |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX IT Altura: = 2.450 mm Profundidad: = 1.200 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 24.4 |
| Peso bruto | 26.4 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 100,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |

Características

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN | 4028177950733 |
| E-Number Sweden | E7282567 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
