Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5302.204 Panel de montaje, 482,6 mm (19")

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



DK 5302.204 - Panel de montaje, 482,6 mm (19")

Para una rápida integración de pequeñas unidades de montaje dentro del nivel de 19", como barras colectoras de potencial, cajas de distribución, pequeños componentes eléctricos, etc.

Características

Referencia	DK 5302.204
Descripción producto	Para una rápida integración de pequeñas unidades de montaje dentro del nivel de 19", como barras colectoras de potencial, cajas de distribución, pequeños componentes eléctricos, etc. Sencillo cableado de los componentes al troquel del sistema de 25 mm integrado.
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Width mounting surface	450 mm
Dimensiones de montaje	Installation depth for components: 430 mm
Unidades de altura	1 UA
Altura de montaje para componentes	1 UA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.35
Peso bruto	0.365
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177952881
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 2