

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8486.510

Sistemas de ensamblaje TS 8

Estado: 11/01/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8486.510 - Sistemas de ensamblaje TS 8

El sistema de ensamblaje TS 8 de chapa de acero ofrece, gracias a su perfil simétrico en anchura y profundidad un claro aumento del espacio y un montaje interior simple. Así mismo se garantiza el ensamblaje hacia cualquier lado. La compensación de potencial automática integrada de todas las piezas planas y el triple tratamiento de la superficie ofrecen una seguridad óptima.



Características

Referencia	TS 8486.510
Material	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armazón del armario Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Chapa de techo Dorsal 4 cáncamos de transporte Cierre: doble paletón 3 mm 2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 1.800 mm Profundidad: 600 mm

Características

Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55 en combinación con laterales y entradas de cables
Grado de protección NEMA	NEMA 12 en combinación con laterales y entradas de cables
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Código IK	IK09
Número puertas	1
2 supportstrips in depth	sí
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	49.115
Peso bruto	51.7
EAN	4028177357259
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK