


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8608.450**

**Sistema de armarios ensamblables  
VX25**

Estado: 31/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8608.450 - Sistema de armarios ensamblables VX25 C4-H

El estándar en el montaje de armarios: bastidor de armario con una puerta frontal, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios. Tratamiento de la superficie conforme a DIN EN ISO 12944, clase de protección contra corrosión C4-H. Importante: ten en cuenta las características del producto, así como las indicaciones de instalación y mantenimiento que figuran en la descripción del producto.



## Características

Referencia	VX 8608.450
Ejecución	Tratamiento de la superficie conforme a DIN EN ISO 12944
Material	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie	Estructura: recubrimiento de zinc-magnesio, texturizado Puerta, techo y dorsal: texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color	RAL 7035

# Características

Unidad de envase	Armazón del armario Puerta(s) Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Chapa de techo Dorsal Chapas de entrada de cables Placa de montaje 2 carriles de montaje 18 x 39 mm Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 800 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	499 mm x 1.896 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Código IK	IK10
Número puertas	1
Observación	Instalación y mantenimiento: la norma DIN EN ISO 12944 se aplica a estructuras de acero (por ej. contenedores y puentes) y, por lo tanto, solo es aplicable parcialmente a los armarios de distribución. Para los armarios C4-H se aplicaron los requisitos de ensayo para pinturas definidos en esta serie de normas. Nuestra pintura Analog C4-H cumple los requisitos del ensayo de niebla salina de 720 horas definida por la norma. A pesar de ello, este tipo de envolturas de chapa de acero pueden verse afectadas por la corrosión. Si se utilizan estas envolturas en zonas expuestas a la corrosión, el usuario deberá realizar un mantenimiento periódico y reparar los daños en la pintura. En función de la aplicación, también se deberán tomar medidas adecuadas de protección contra condiciones medioambientales, como por ej. la radiación UV.
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	101,3 kg

# Características

---

Peso bruto	105,8 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	VX Sistema de armarios ensamblables, C4-H, An.xAl.xPr. 600x2000x800 mm, chapa de acero, con placa de montaje, puerta en el frontal

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad