

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8807.020

# Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 16/04/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8807.020 - Sistema de armarios ensamblables VX25 EMC

Incluso la versión estándar de los armarios ensamblables VX25 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario VX25 en una ejecución con atenuación AF superior.

## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | VX 8807.020  |
| Ejecución            | Ejecución EMC  |
| Descripción producto | Incluso la versión estándar de los armarios ensamblables VX25 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario VX25 en una ejecución con atenuación AF superior.  |
| Material             | Armazón del armario: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm<br>Techo: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm<br>Puerta: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 2,0 mm<br>Dorsal: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm<br>Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie           | Armazón del armario: desnudo<br>Puerta, dorsal y techo: exterior pintado e interior sin pintar<br>Chapas de entrada de cables: galvanizadas<br>Placa de montaje: galvanizada   |
| Color                | RAL 7035   |

# Características

|  |   |
|--|---|
| Unidad de envase                       | Armazón del armario<br>Puerta(s)<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda<br>Dorsal<br>Chapa de techo<br>Chapas de entrada de cables<br>Placa de montaje<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje 18 x 39 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55   |
| Protection category NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Tipo de comunicación según UL 50E      | Type 1<br>Type 12   |
| Dimensiones                            | Anchura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 800 mm  |
| Número puertas                         | 1   |
| Observación                            | En armarios ensamblados se precisa la junta de protección EMC   |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).   |
| Peso neto                              | 121 kg  |
| Peso bruto                             | 135 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                | 332,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Información sobre la clase PCF         | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado  |
| Código arancelario                     | 94032080  |
| ETIM 9                                 | EC000261  |
| ECLASS 8.0                             | 27180101  |
| Descripción producto                   | VX ARMARIO 800x2000x800, RAL7035, EMC   |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

Bureau Veritas  
DNV-GL  
UL + C-UL (listed)

---

Certificados

Superficie

---

Explicaciones

Declaración de conformidad  
Declaración de conformidad UK