


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.550

Adaptador OM

Estado: 3/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.550 - Adaptador OM con bornes de tracción



Características

Referencia	SV 9340.550
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 7035
Intensidad máx.	32 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Tipo carril soporte	Marcode soporte, 1 x TS 45C, PinBlock
Nº de polos	3 polos
PinBlock	sí
Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 208 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 6 mm ²
Carriles soporte nº/al.	1 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)	45 mm x 170 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	0.238
Peso bruto	0.29
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.027
Código arancelario	85369095
EAN	4028177502635
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK