


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9341.050

## Soporte de barras PLS

Estado: 30/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9341.050 - Soporte de barras PLS

Para embarrados especiales PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, posibilidad de montaje sobre toda la superficie.

## Características

Referencia	SV 9341.050
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Tensión de servicio	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Observación referente a la referencia	Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
Valores eléctricos UL (SCCR)	14 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras PLS 800 22 kA - 600 V, distancia del soporte 200 mm, barras colectoras PLS 800 50 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 800, Circuit Breaker máx. 600A, DIVQ/7 50 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 800, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, distancia del soporte 150 mm, barras colectoras PLS 800, disyuntor máx. 600A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, distancia del soporte 150 mm, barras colectoras PLS 800, fusible clase máx. 600 A, JDDZ/7
Posibilidad de montaje sobre superficie	sí
N° de polos	3 polos
Adecuado para barras colectoras	PLS 800

# Características

---

Adecuados para referencia	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Con fijación interior	sí
Distancia entre centros de las barras colectoras	60 mm
Aprobaciones	UL
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0,32 kg
Peso bruto	0,368 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS UL (PLS800),3-POLOS,UE=4UDS.

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK