


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5530.151

### Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 1/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5530.151 - Armario para redes/servidores TS IT premontado, con puerta transparente, con marco de montaje de 19"

TS IT, puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Equipamiento orientado a la práctica y premontaje incluidos. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones.

## Características

Referencia	DK 5530.151
Material	Chapa de acero Aluminio Cantonera de zócalo: chapa de acero Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero Cubierta angular y de ensamblaje: plástico Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas, techo y laterales: imprimación por inmersión y texturizados
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Montaje interior, zócalo: RAL 9005

# Características

Unidad de envase	Armazón de armario TS 8 con puertas, chapa de techo, zócalo y laterales Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180° Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura. Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado 12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos) Alojamiento en suelo Módulo de suelo frontal montado como pantalla Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación Cantoneras de zócalo y pantallas, laterales, atornilladas Pantallas de zócalo para parte frontal y posterior, así como cubiertas angulares y de ensamblaje adjuntas Laterales, de una pieza, con cierre 4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto) 4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas) 10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos) Gama IPPC Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores Puerta de chapa de acero posterior, ciega, partida en vertical, bisagras de 180°
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 800 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA

## Características

Altura incl. zócalo	2.100 mm
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás	84 mm / 168 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)	545 mm
Ejecución nivel(es) de 19"	Marco de montaje, 482,6 mm (19")
Capacidad de carga	15.000 N
Observación	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de apertura de la puerta presente alguna variación
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	142.5
Peso bruto	148.5
EAN	4028177706538
E-Number Sweden	E7239897
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración de conformidad