Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.150 Módulo básico RiLineX

Estado: 27/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



RX 9360.150 - Módulo básico RiLineX

Módulo básico RiLineX, de 3 polos, ancho 54 mm, con soporte de embarrados integrado y posibilidad de montaje en toda la superficie, para la placa modular RiLineX. Posibilidad de integrar pletinas planas de 15 x 5 mm hasta 30 x 10 mm. Protección completa contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X. El módulo básico consta de una parte inferior, incluyendo soporte de embarrados y una parte superior para la protección contra contactos. Para la solución completa ensamblada a partir de módulos básicos, se precisan módulos finales adicionales.

Características

Referencia	RX 9360.150
Ventajas	Longitudes del sistema escalables con módulos básicos Sencillo montaje
	Corrientes nominales escalables a partir de secciones de embarrados variables
	Resistencia al cortocircuito ensayada hasta máx. 65 kA
	Adecuado para aplicaciones de hasta 1000 V CA y hasta 1500 V CC
	Protección contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X
	Ensayado y certificado según IEC y UL
	Fácil ampliación y ensamblaje de campos
Material	Poliamida (PA 6)
	Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 35745
	RAL 9005
Unidad de envase	Parte inferior del módulo básico
	Módulo básico (cubierta de protección contra contactos)
	Incl. tornillos de fijación
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB
Normas	IEC/EN 61439-1
	UL 508
Intensidad máx.	800 A

© Rittal 2025

Características

Observación	Las barras de distribución no se incluyen en la unidad de envase
Valores eléctricos UL (SCCR)	65 kA - 600 V, RMS
	100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
	100 kA - 480 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
	65 kA - 600 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
Distancia entre centros de las barras colectoras	60 mm
Tensión asignada soportada al impulso Uimp	12 kV
Tensión nominal	1.000 V AC
	600 V AC (UL)
	1.500 V DC
	600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1.000 V AC
	1.500 V DC
Corriente asignada de corta duración admisible/t	65 kA/500 ms
Categoría de sobretensión	4
Grado de suciedad	3
N° de polos	3 polos
Frecuencia fundamental	5060 Hz
Humedad del aire (sin condensación)	1090 %
Adecuado para barras colectoras	15 x 5/10
	20 x 5/10
	30 x 5/10
Campo de temperatura de servicio	-5 °C55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C75 °C
Dimensiones	Anchura: 54 mm
	Altura: 246 mm
	Profundidad: 49 mm

© Rittal 2025 3

Características

Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	1.56
Peso bruto	1.92
Código arancelario	85369010
EAN	4028177997271
ETIM 9	EC001900

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025