

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9360.705**

**Soporte de aparellaje RiLineX**

Estado: 7/04/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.705 - Soporte de aparellaje RiLineX sin sistema de contacto

Soporte de aparellaje RiLineX de 45 mm de ancho para RiLineX y plataformas de sistemas de embarrados de 60 mm, sin sistema de contacto. Ideal cuando deben fijarse dispositivos más anchos sobre la placa.



## Características

Referencia	RX 9360.705
Ejecución	sin sistema de contacto
Ventajas	<p>Para el montaje de equipos en carriles DIN, por ej. arrancadores de motor</p> <p>Bloqueo sencillo por encaje a presión de los carriles DIN</p> <p>Protección opcional contra desplazamientos del equipo</p> <p>Los accesorios coordinados reducen el número de artículos diferentes necesarios</p> <p>Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm</p>
Material	<p>Poliamida (PA 6)</p> <p>Protección frente al fuego según UL 94</p>
Color	RAL 9005
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm

# Características

Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 239,4 mm Profundidad: 36,2 mm
Adecuado para barras colectoras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
N° de polos	3 polos
Carriles soporte n°	1
Tensión nominal	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	1,16 kg
Peso bruto	1,2 kg
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001531
Descripción producto	RX Soporte de aparellaje, An. 45 mm, sin sistema de contacto

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad PCF-declaration