Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7507.220 FlatBox

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



DK 7507.220 - FlatBox

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.







Características

Referencia	DK 7507.220
Ejecución	con marco de montaje de 19"
Descripción producto	Aplicación flexible como caja mural o de pie.
Ventajas	Rápido montaje sin herramientas
	Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
Material	Chapa de acero
	Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035

© Rittal 2025

Características

Unidad de envase	Caja con embalaje compacto 1 pieza mural 2 soportes básicos 2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas 2 laterales, con cierre 1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja Marco de montaje de 19"	
Unidades de altura	21 UA	
Dimensiones	Anchura: 700 mm Altura: 1.025 mm Profundidad: 700 mm	
Altura de montaje para componentes	21 UA	
Capacidad de carga	Máx. 750 N	
Observación	Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210°	
Material básico	Chapa de acero	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	49	
Peso bruto	51	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	201,9 kg CO2 eq (Cat B)	
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado	
Código arancelario	94032080	
EAN	4028177551480	
E-Number Sweden	E7238408	

© Rittal 2025

3

Características

ETIM 9	EC002500	
ETIM 8	EC002500	
ECLASS 8.0	27180208	

Aprobaciones

Explicaciones Declaración del fabricante

© Rittal 2025