Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.100 Rack para redes TX CableNet

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



TX 7888.100 - Rack para redes TX CableNet con puertas con aireación

Un nuevo nivel en la gestión del cableado: El TX CableNet reúne años de experiencia en un rack TI para hacer frente a las exigencias en funcionalidad y calidad, preparado para un equipamiento interior individual.







Características

Referencia	TX 7888.100
Ejecución	1ª generación
	con aireación
	con laterales
Ventajas	Nuevo concepto de chapa de techo: aprovechamiento total de la
	profundidad para la gestión del cableado, así como posible
	integración de un módulo de ventiladores
	Concepto de bastidor eficiente para montaje individualizado
	Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas
	para un acceso rápido al espacio interior del armario
	Posibilidad de instalar componentes de red activos y pasivos
	gracias a las puertas con aireación
	Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
	Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior
	individualizado

© Rittal 2025 2

Características

Material	Techo: chapa de acero, 1,5 mm Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero de 1,2 mm Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Rack con puerta perforada delante y puerta dorsal detrás Estructura de armario con puertas y chapa de techo Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás Puerta de chapa de acero frontal, con aireación, bisagras de 130° Puerta de chapa de acero posterior, perforada, de una pieza, bisagras de 130° Gama IPPC
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura	42 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)	645 mm
Ejecución	con laterales
Design doors	con aireación
Capacidad de carga	5000 N
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	125
Peso bruto	135
Código arancelario	94032080
EAN	4028177963443

© Rittal 2025 3

Características

E-Number Sweden	E7238492	
ETIM 9	EC002499	
ETIM 8	EC002499	
ECLASS 8.0	27180207	

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025