

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.200

## Rack para redes TX CableNet

Estado: 22/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.200 - Rack para redes TX CableNet con puerta transparente

TX CableNet – Mayor espacio interior con racks TI sin una anchura o profundidad sobredimensionadas. Así, este rack para redes TI también es adecuado para uso en estructuras de red TI más pequeñas y ofrece posibilidades óptimas para un equipamiento interior individualizado.



## Características

Referencia	TX 7888.200
Ejecución	1ª generación con puerta transparente con laterales
Ventajas	Gestión del cableado de ubicación variable Inserción segura de los cables manteniendo el crítico radio de flexión El concepto de «cascada» para el guiado de cables: guiado sencillo y seguro de los cables a través del techo Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario Accesorios con compatibilidad TS y VX Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado

# Características

Material	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero de 1,2 mm Lateral: chapa de acero de 1,2 mm Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
General colour	RAL 7035
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás Estructura de armario con puertas y chapa de techo Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130° Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130° Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás Gama IPPC Guías perfil de 19"
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)	645 mm
Ejecución	con laterales
Ejecución puerta trasera	Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°

# Características

Ejecución puerta frontal	Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Capacidad de carga	5000 N
Capacidad de carga	5.000 N
Observación	Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta. Las escobillas para cubrir la entrada de cables se venden por separado y se pueden pedir fácilmente a través de nuestra gama de accesorios.
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	139,175 kg
Peso bruto	146,5 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descripción producto	Rack para redes TX CableNet con puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, puerta de chapa de acero trasera, ciega, de una pieza, 800x2000x1000 mm, 42 UA, con laterales, RAL 7035

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK