



# PK 9523.100 - Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.



## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                             | PK 9523.100   |
| Ejecución                              | Caja PK con tapa transparente   |
| Descripción producto                   | Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del equipo instalado.  |
| Material                               | Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio<br>Tapa transparente: policarbonato, junta continua de poliuretano inyectado<br>Tornillos de tapa: poliamida<br>Tapones ciegos: polietileno |
| Color                                  | RAL 7035  |
| Unidad de envase                       | Caja con tapa<br>Tornillos de tapa<br>Tapones ciegos para tornillos de fijación mural   |
| Protection category NEMA               | NEMA 4X   |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66   |
| Código IK                              | IK08  |

# Características

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Dimensiones                      | Anchura: 360 mm<br>Altura: 254 mm<br>Profundidad: 111 mm                                    |
| Campo de temperatura de servicio | -35 °C...80 °C  |
| Material básico                  | Polycarbonato   |
| Unidad de embalaje               | 1 pza(s).   |
| Peso neto                        | 1,367 kg  |
| Peso bruto                       | 1,567 kg  |
| Código arancelario               | 84879090  |
| ETIM 9                           | EC000261  |
| ECLASS 8.0                       | 27180101  |
| Descripción producto             | PK CAJA BORNES TAPA TRANSP. 360x254x111 1 ud.<br>polycarbonato, sin placa entrada de cables |

---

# Aprobaciones

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones  | C-UL<br>DNV<br>UL          |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |

---