
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.754 Canal para cables

Estado: 19/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



TS 8800.754 - Canal para cables

Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables.





Características

Referencia	TS 8800.754	
Ejecución	para placas de montaje para montaje al troquel del sistema VX	
Descripción producto	Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables.	
Material	PVC duro Baja inflamabilidad, autoextinguible Resistente a temperaturas hasta +60°C	
Color	Semejante RAL 7030	
Unidad de envase	Canal para cables con tapa	
Bar width	5,5 mm	
Slot width	4,5 mm	
Posibilidades de montaje	Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje Si el montaje de la placa de montaje se realiza alineado al bastidor del armario (posición de montaje ±0 mm), los canales para cables montados en horizontal quedaran enrasados con los canales instalados sobre el perfil del armario Canal para cables de 100 mm para montaje al bastidor del armario vertical en armarios ensamblados	

© Rittal 2025

Características

Observación	Puede cortarse para otras dimensiones.	
Dimensiones	Anchura: 100 mm	
	Profundidad: 80 mm	
	Longitud: 2.000 mm	
Unidad de embalaje	12 pza(s).	
Peso neto	21.96	
Peso bruto	23.58	
Código arancelario	39259020	
EAN	4028177445482	
ETIM 9	EC000012	
ECLASS 8.0	27400703	

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3