Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






AX 9203.100 Armarios Ex

Estado: 15/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



AX 9203.100 - Armarios Ex Poliéster AX, caja vacía con puerta abisagrada

Cajas Ex con puerta abisagrada, plástico







Características

Referencia	AX 9203.100
Ejecución	Armarios Ex
Aplicación	Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
	Campo de temperatura ambiental: -40 °C+70 °C
	Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
	Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079:
	Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección
	del equipo por envolventes (Ex tb)
Material	Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10 Ω
	Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado,
	resistencia de la superficie: < 10½ Ω, junta continua de silicona
	adherida
	Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
Color	RAL 9011
Unidad de envase	Caja
	Puerta
	Placa de montaje

© Rittal 2025 2

Características

Dimensiones	Anchura: 300 mm Altura: 400 mm Profundidad: 200 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	205 mm x 325 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	sí
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	sí
Cierre	Nº de cierres: 2
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Código IK	IK09
Campo de temperatura de servicio	-40 °C70 °C
Temperatura de servicio	Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	7.1
Peso bruto	7.26
Código arancelario	94037000
EAN	4028177952072
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Aprobaciones	ATEX
	ATEX QA
	IECEx
	IECEx QAR
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Attestation of Conformity

© Rittal 2025