

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.390 Adaptador OM

Estado: 12/04/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.390 - Adaptador OM con cables de conexión



## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia  | SV 9340.390   |
| Ejecución   | con cable de conexión   |
| Material  | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0   |
| Color   | Chasis: RAL 7035  |
| Cables de conexión (AWG)                            | AWG 10  |
| Intensidad máx.                                     | 32 A  |
| Tensión de servicio                                 | 690 V, 3~   |
| Valores eléctricos UL (SCCR)                        | 30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, control motor combinado máx. 27 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 32 A, NHJH/7 |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm   |
| Long. cable de conexión                             | 130 mm  |
| Tipo carril soporte                                 | Marcode soporte, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V   |
| Observación   | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL   |
| N° de polos   | 3 polos   |

# Características

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Apoyo bastidor soporte          | sí                                  |
| Dimensiones                     | Anchura: 45 mm<br>Altura: 272 mm    |
| Carriles soporte nº/al.         | 2 / 10 mm                           |
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 5, 10 mm                    |
| Marco soporte (An.xAl.)         | 45 mm x 237 mm                      |
| Aprobaciones                    | UL                                  |
| Unidad de embalaje              | 1 pza(s).                           |
| Peso neto                       | 0,3 kg                              |
| Peso bruto                      | 0,309 kg                            |
| Contenido de cobre (kg / pza.)  | 0,074                               |
| Código arancelario              | 85369095                            |
| ETIM 9                          | EC001531                            |
| ECLASS 8.0                      | 27370304                            |
| Descripción producto            | SV OM ADAPTADOR 32 A, 690 V, 45X272 |

# Aprobaciones

|               |  |
|---------------|--|
| Aprobaciones  | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK        |