

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9341.050

## Soporte de barras PLS

Estado: 14/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9341.050 - Soporte de barras PLS

Para embarrados especiales PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, posibilidad de montaje sobre toda la superficie.

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia                              | SV 9341.050  |
| Material                                | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0  |
| Color                                   | RAL 7035   |
| Tensión de servicio                     | 1000 V, 3~<br>1500 V (DC)  |
| Valores eléctricos UL (SCCR)            | 14 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras PLS 800<br>22 kA - 600 V, distancia del soporte 200 mm, barras colectoras PLS 800<br>50 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 800, Circuit Breaker máx. 600A, DIVQ/7<br>50 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 800, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, distancia del soporte 150 mm, barras colectoras PLS 800, disyuntor máx. 600A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, distancia del soporte 150 mm, barras colectoras PLS 800, fusible clase máx. 600 A, JDDZ/7 |
| Observación referente a la referencia   | Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base<br>Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.   |
| Posibilidad de montaje sobre superficie | sí   |
| N° de polos                             | 3 polos  |
| Adecuado para barras colectoras         | PLS 800  |

# Características

---

|  |  |
|--|--|
| Adecuados para referencia                        | 3516.000<br>3527.000<br>3528.000<br>3528.010<br>3529.000   |
| Con fijación interior                            | sí   |
| Distancia entre centros de las barras colectoras | 60 mm  |
| Aprobaciones                                     | UL   |
| Unidad de embalaje                               | 4 pza(s).  |
| Peso neto  | 0,32 kg  |
| Peso bruto                                       | 0,368 kg   |
| Código arancelario                               | 85469010   |
| ETIM 9   | EC001166   |
| ECLASS 8.0                                       | 27400607   |
| Descripción producto                             | SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS UL (PLS800),3-POLOS,UE=4UDS. |

# Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | ABS<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)                |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |