

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2376.100

Prvek rozhraní AS

Stát: 16.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2376.100 - Prvek rozhraní AS pro signální sloupky, modulární

Pro komfortní ovládání stupňů signálních sloupků prostřednictvím rozhraní AS.



Funkce

Obj. číslo	SM 2376.100
Technické údaje	Standardní Slave Max. 31 adres Řízení až 4 signálních stupňů. Možnost přepnutí zdroje napájení z interního sběrnicevého napájení na externí pomocné napájení S programovacím rozhraním
Materiál	Polykarbonát
Barva	černá, průhledná
Průměr	70 mm
External auxiliary voltage	Externí pomocné napájení 24 V DC $\pm$ 10 % Proudová zatížitelnost max. 200 mA na prvek Příkon max. 75 mW Napětí signálního prvku 24 V DC $\pm$ 10 % Ochrana proti zkratu/přetížení předřazená pojistka M 1,6 A

Funkce

Internal auxiliary voltage	Napájení zajišťuje sběrnice Proudová zatížitelnost max. 200 mA Příkon max. 250 mA Napětí na signálním prvku 18 – 31 V DC Zabudovaná ochrana proti zkratu/přetížení
Rozměry	Výška: 56 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...50 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.119
Brutto hmotnost	0.12
Číslo celní sazby	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

Schválení

Schválení	UR
-----------	----