

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.005 Portafusibles

Estado: 29/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.005 - Portafusibles 31 A hasta 60 A

Portafusibles hasta 60 A, 3 polos, sencillo montaje sobre carriles de soporte de aparellaje o mediante adaptador para aparellaje OM sobre barras colectoras.

## Características

Referencia	SV 9345.005
Ejecución	Para tipo de fusible clase CC
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Conexión para conductor cilíndrico	AWG 8 - 18
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Para tipo de fusible (Class)	CC
Intensidad de servicio máx.	30 A
Tensión de servicio	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Observación	Adecuado para montaje a presión sobre carriles de soporte de aparellaje de 35 mm (7,5/15 mm de al.) según DIN EN 60 715 o combinaciones de aparatos RiLine (adaptador/soporte OM).
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Observación referente a la referencia	No adecuado para alojar fusibles 10 x 38 mm según IEC 60 269-2/-4/-6
Dimensiones	Anchura: 54 mm Altura: 81 mm
Conexión de conductores redondos	0,75 - 25 mm <sup>2</sup>
Adecuada para fusibles	Diámetro: 10 mm Longitud: 38 mm

# Características

Rango de tensión para indicador luminoso	110 - 600 V
Valores eléctricos UL (SCCR)	200 kA - 600 V, fusible clase CC máx. 30 A, JDDZ/7
N° de polos	3 polos
Sección conductor cilíndrico	0,75 - 25 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0,4 kg
Peso bruto	0,634 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,018
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Descripción producto	SV PORTAFUSIBLES 30A, 600V.

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK