Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9345.100 Portafusibles

Estado: 16/10/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SV 9345.100 - Portafusibles 61 A hasta 400 A

tripolar, para sistemas de barras con distancia entre centros de 60 mm.

Características

Referencia	SV 9345.100
Ejecución	Para fusible de clase J
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Conexión para conductor cilíndrico	AWG 2 - MCM 300
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Para tipo de fusible (Class)	J
Intensidad de servicio máx.	100 A
Rated operating current (min.)	61 A
Tensión de servicio	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Observación	Cumple UL Listed si se usan portafusibles sobre los sistemas de barras RiLine
Normas	UL 508
Dimensiones	Anchura: 184 mm Altura: 288 mm
Adecuada para fusibles	Diámetro: 29 mm Longitud: 118 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm

© Rittal 2025

Características

Valores eléctricos UL (SCCR)	100 kA - 600 V, fusible clase J máx. 100 A, JDDZ/7
N° de polos	3 polos
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.61
Peso bruto	2.615
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.837
Código arancelario	85366990
EAN	4028177615656
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR
	UL + C-UL (listed)
	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3