


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.811**

**Kabelové průchodky z mosazi**

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.811 - Kabelové průchodky z mosazi

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přitah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

## Funkce

Obj. číslo	SZ 2411.811
Výhody	Průchodka a kontramatice jsou prodávány společně v jednom balení, což usnadňuje objednávání a skladování. Upínací lamely pro rovnoměrné utažení a odlehčení tahu, které chrání kabel
Materiál	Mosaz Těsnění: CR/NBR
Povrch	Poniklováno
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 68 (5 barů, 30 min)
Rozměry	Výška: 28 mm
Závit	M16 x 1,5
Délka závitu	7 mm
Min. průměr kabelu	5 mm
Max. průměr kabelu	10 mm
Rozsah provozních teplot	-40 °C...100 °C
torque	9 Nm
Velikost klíče	20 mm
Rozměry	Závit: M16 x 1,5 Délka závitu: 7 mm
Type rating podle UL 50E	Type 4X
Balení	15 ks
Netto hmotnost	0,3 kg
Brutto hmotnost	0,451 kg

## Funkce

---

Číslo celní sazby	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ Kabelové průchodky z mosazi, velikost: M16x1,5, pro kabely ø 5-10 mm

## Schválení

---

Schválení	UR + C-UR (recognized) VDE
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK