

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.200

# Systemové LED svítidlo

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.200 - Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.



## Funkce

Obj. číslo	SZ 2500.200
Provedení	bez zásuvky
Výhody	Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu Použitelnost v jakékoliv aplikaci
Provedení	bez zásuvky 90° otočný konektor Nastavení rozptylu světla
Materiál	Těleso svítidla: protlačovaný hliník Kryt svítidla: polykarbonát Zakončení svítidla: PC-ABS
Barva	Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacích šroubů
Jmenovitý příkon	11 W
Možnosti připojení	Napájení, 3-žilové Průchozí propojení, 3-žilové Dveřní polohový spínač

# Funkce

Overvoltage category	II
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění Západky do rastru Upevnění magnetem (příslušenství)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	300 V AC
Možnosti montáže	Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm
Světelný tok	900 lm
Barva světla	4000 K (neutrální bílá)
Poznámka	– Připojovací příslušenství se objednává samostatně
Rozměry	Šířka: 437 mm Výška: 75 mm Hloubka: 23 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,426 kg
Brutto hmotnost	0,56 kg
Číslo celní sazby	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ Systémové LED svítidlo, 900 Lumen, délka 437 mm, 100-230 V

# Schválení

---

Schválení

ENEC  
30 - KC Korea  
UL

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK  
PCF-declaration