

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.311

# Systemové LED svítidlo

Stát: 26.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.311 - Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.



## Funkce

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obj. číslo         | SZ 2500.311   |
| Provedení          | se zásuvkou, s detektorem pohybu  |
| Výhody             | Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně<br>Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu<br>Použitelnost v jakékoliv aplikaci |
| Provedení          | Pohybové čidlo<br>Zásuvka<br>90° otočný konektor<br>Nastavení směru svícení<br>Nastavení rozptylu světla  |
| Materiál           | Těleso svítidla: protlačovaný hliník<br>Kryt svítidla: polykarbonát<br>Zakončení svítidla: PC-ABS   |
| Barva              | Kryt: RAL 7016  |
| Rozsah dodávky     | Včetně upevňovacích šroubů  |
| Jmenovitý příkon   | 13 W  |
| Možnosti připojení | Napájení, 3-žilové<br>Průchozí propojení, 3-žilové  |

# Funkce

|  |   |
|--|---|
| Motion detector                                      | Ano   |
| Overvoltage category                                 | II  |
| Třída ochrany  | II (s ochrannou izolací)                            |
| Druh montáže svítidla                                | Šroubové upevnění<br>Západky do rastru              |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth      | 2500 V AC   |
| Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace | 300 V AC  |
| Možnosti montáže                                     | Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm   |
| Světelný tok   | 1 200 lm  |
| Barva světla   | 4000 K (neutrální bílá)                             |
| Poznámka   | – Připojovací příslušenství se objednává samostatně |
| Rozměry  | Šířka: 437 mm<br>Výška: 85 mm<br>Hloubka: 44 mm     |
| Rozsah provozních teplot                             | -20 °C...55 °C                                      |
| Zásuvky  | GB (typ G, BS 1363)                                 |
| Jmenovité provozní napětí                            | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                      |
| Provedení zásuvky                                    | GB (typ G, BS 1363)                                 |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529                  | IP 20   |
| Balení   | 1 ks  |
| Netto hmotnost                                       | 0,68 kg   |
| Brutto hmotnost                                      | 0,706 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                              | 16,7  |
| Číslo celní sazby                                    | 94054990  |
| ETIM 9   | EC000321  |
| ETIM 8   | EC000321  |

## Funkce

---

ECLASS 8.0

27189241

---

Popis výrobku

Systémové LED svítidlo, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-230 V, s  
pohybovým senzorem

## Schválení

---

Schválení

ENEC

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK  
PCF-declaration